

**Garant**
**Glodalo za T-utore, bez prevlake,  $\emptyset$  DC  $\times$  LC d11  $\times$  d11: 21X9mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	194030 21X9
GTIN	4045197109569
Razred artikla	11W

**Opis**
**Izvedba:**

Glodalo reže obodno u oba smjera.

Zahvaljujući križno postavljenim zubima postiže se veliki učinak rezanja.

**Napomena:**

Za glodanje T-utora prema DIN 650 u stolovima za namještanje i napravama.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
za T-utore DIN 650	12 mm
$\emptyset$ reza $D_c$	21 mm
Broj zubi $Z$	8
Oslobađanje $\emptyset D_1$	10 mm
$\emptyset$ drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina $L$	74 mm
Duljina rezne oštrice $l_1$	9 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	4
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Profil glodanja	križno ozubljen

Tolerancija nazivnog $\emptyset$	d11
Kut spirale	15 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	22 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		