

**Garant**
**Aluminijska kutna glodača glava, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/2**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211755 32/2
GTIN	4062406681890
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

**Pažnja:**

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

**Napomena:**

**Preporučeni okretni moment** za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

Izmjena alata: PowerCard

Ø reza  $D_c$ : 32 mm

Broj oštrica Z: 2

Duljina izboja  $L_1$ : 40 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 100 mm

Ø drške  $D_s$  h6: 32 mm

Interpolacija Ø  $D_{min}$ : 54 mm

**Tehnički opis**

Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	4,39 stupanj
Interpolacija $a_p$	8 mm
Broj oštrica Z	2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 4 (15IP)

Duljina izboja $L_1$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	19,56 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	32 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	32 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	100 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava