


Garant**ZDHT 150508FR-F10, HU7705, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211764 ALU
GTIN	4062406681920
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Brušene izmjenjive rezne pločice za optimalan dosjed na glodačoj glavi. Učinkovit supstrat najfinijeg zrna najnovije generacije reznih materijala. Optimizirana priprema reznih rubova za upotrebu kod lako obradivih materijala.

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,1 - 0,25 mm

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f_z po zubu	0,1 - 0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZDHT 150508FR-F10
Vrsta	HU7705
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	2000 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1800 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	900 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		