


Garant
ZDHT 150540FR-F10, HU7705, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211774 ALU
GTIN	4062406681951
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Brušene izmjenjive rezne pločice za optimalan dosjed na glodačoj glavi. Učinkovit supstrat najfinijeg zrna najnovije generacije reznih materijala. Optimizirana priprema reznih rubova za upotrebu kod lako obradivih materijala.

Kutni radijus: 4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,1 - 0,25 mm

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$: 13,5 mm

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	13,5 mm
Kutni radijus	4 mm
Posmak f_z po zubu	0,1 - 0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZDHT 150540FR-F10
Vrsta	HU7705
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	2000 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1800 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	900 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		