

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Seriya	GARANT Master
ISO kod držača	A10K STFPCR/L11
Ukupna duljina L	125 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	6,2 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	22 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	9 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	12 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje