

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave $L_1$	31 mm
Udaljenost vrha od osi	9,2 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ø drške $D_s$	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Ukupna duljina L	180 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	18 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A16Q STFCCR/L11
Stezna visina $L_2$	15 mm
Serija	GARANT Master
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje