

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	24,3 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	140 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	14 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Serija	GARANT Master
Stezna visina L <sub>2</sub>	11 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A12L STFCL/L11
Udaljenost vrha od osi	7,2 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje