

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Seriya	GARANT Master
ISO kod držača	A20R STFRCR/L11
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	11,1 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Duljina glave L ₁	36 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Ø drške D _s	20 mm
Stezna visina L ₂	18 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje