

**HOLEX****Video endoskop Bez sonde, Tip: F1100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Razred artikla	42L

**Opis****Izvedba:**

HOLEX video endoskop s velikim detaljnim LCD zaslonom i brojnim funkcijama. Sjenilo za sunce omogućuje dodatnu zaštitu od sunčevih zraka. Uređaj ima dvije ručke za sigurnije držanje.

Osnovni uređaj kompatibilan je sa svim endoskopskim sondama HOLEX br. 492932 – 492944.

- **Osnovni uređaj s LCD zaslonom od 7 cola (prikaz slike 6 cola).**
- **Zumiranje; digitalno zumiranje u 3 stupnja: 1,5x, 2x i 5x.**
- **Mogućnost pohranjivanja vizualnih snimki i videosnimki.**
- **USB i AV izlaz. Integrirani USB i AV izlaz omogućuju prebacivanje slika i videozapisa na računalo.**
- **Integrirana, punjiva litijska baterija s vremenom rada od 5 sati.**
- **180° okretanje slike odn. zrcaljenje.**

**Prednost:**

- **Intuitivno upravljivi dodirni zaslon s prikazom cijele slike.**
- **Izuzetno robusan i idealan za vanjsku upotrebu.**
- **Vrlo veliki isječak slike od 6 cola.**
- **Isječak slike s adapterom dijeljiv je na paralelni prikaz od 0° i 90° kada se koristi sonda Ø 6 mm.**
- **Mogućnost komentiranja putem spremanjem zvuka. Zahvaljujući ugrađenom mikrofONU snimka se pri reprodukciji videa može komentirati tijekom provjere. To eliminira dugotrajno sastavljanje i sažimanje bilješki.**
- **Moguće je dodavanje bilješki kod slika.**

- **Usporedba spremljenih slika sa slikama uživo.**
- **Odabrane se postavke pregledno prikazuju na samom zaslonu.**

**Funkcija:**

IP55: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Robustan, vodootporan transportni kofer zaštićen od prašine, SD memorijska kartica, napajanje (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB podatkovni kabel, AV kabel, garnitura za čišćenje. **Bez sonde.**

**Dodatni pribor:**

Endoskop sonde br. 492932 – 492944.

## Tehnički opis

Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Format prihvata	JPEG / AVI (30fps)
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
IP-klasa zaštite	IP 55
fokusirana dubinska oštrina	16 – 60 mm
Veličina ekrana	7 col
Rezolucija zaslona	640×480 px
Radna temperatura	0 - 40 °C
Prikaz	Zaslon osjetljiv na dodir
Vrsta proizvoda	Endoskop

## Pribor

Litij-ionska baterija Tip	492918
---------------------------	--------