



Štitnici za uši Howard Leight™ Sync®, tip: SYNC



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097791 SYNC
GTIN	7312550343210
Razred artikla	09A

Opis

Izvedba:

Pasivni štitnici za uši mogu se spojiti s mobitelom putem Bluetooth® veze. Mikrofon sa zaštitom od vjetra, za jasnoću glasa u radnim područjima s bukom, omogućuje vam **telefoniranje mobitelom**. Dolazni pozivi jednostavno se mogu prihvatiti i prekinuti pritiskom na gumb. Osim toga, postoji mogućnost prenošenja svih audio zapisa s mobitela na štitnike za uši putem **Bluetooth® sučelja**. Priključak od 3,5 mm nudi drugu mogućnost priključivanja mobitela. Okretnim gumbom moguće je podešavati glasnoću, a LED svjetla u boji daju povratnu informaciju o različitim postavkama. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB). Kombinira zaštitu za sluh, slušalice i mikrofon.

Upotreba:

Za komunikaciju u bučnim radnim okruženjima.

Standard:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja): 30 dB(A)

Trajanje rada: 50 h

Težina: 387 g

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Trajanje rada	50 h
Težina	387 g
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja)	30 dB(A)
Tip baterije	Mignon, AA
Oznaka proizvođača	SYNC WIRELESS IMPACT
Serijski broj	Howard Leight™ Sync®
Standard	EN 352-1
Standard	EN 352-6
Standard	EN 352-8
Vrsta proizvoda	Štitnici za uši