


**Garant****Valjkasto polugrubo glodalo NF, bez prevlake, Ø×širina js16: 80X45mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	182500 80X45
GTIN	4045197096937
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:**

**Profil sa brušenom slobodnom površinom.** Široko ozubljenje može se često oštriti bez promjene profila.

**Napomena:**

$f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Tehnički opis**

Ø prihvata H7	27 mm
Broj zubi Z	8
Ø reza $D_c$	80 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	45 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5

Standard	DIN 1880 T1
Profil glodanja	NF
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	27 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	18 m/min	M
CuZn	prikladno	45 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		