


**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 254****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313745 254
GTIN	4062406699307
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Mekane nasadne čeljusti, dugačka izvedba, ozubljenje 1,5×60°.

Fino glodani utor i ozubljenje, **nebrunirano**.

Ukošen za mali Ø stezanja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Širina B	40 mm
Razmak između provrta a	30 mm
za navoj DIN 912	M12
za tip glave	254 mm
Visina H	40 mm

Širina utora D	16 mm
Razmak između provrta b	30 mm
Duljina D (L)	125 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem