


**HOLEX****Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 313405 250    |
| GTIN           | 4062406699185 |
| Razred artikla | 32R           |

**Opis****Izvedba:**

Stezne čeljusti s ozubljenjem 1/16 cola  $\times 90^\circ$ .

**Fino glodani** utor i ozubljenje, **nepolirani**.

**Materijal:**

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

**Odgovara:**

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

**Tehnički opis**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Širina B                | 45 mm  |
| Razmak između provrta a | 15 mm  |
| Visina H                | 54 mm  |
| Duljina D (L)           | 95 mm  |
| za tip glave            | 250 mm |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| prikladno i za tip glave | 315 mm   |
| za navoj DIN 912         | M16  |
| Razmak između provrta b  | 25 mm  |
| Širina utora D           | 21 mm  |
| Vrsta proizvoda          | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |