


HOLEX**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 160****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313475 160
GTIN	4019208193489
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Stezne čeljusti s ozubljenjem 1/16 cola $\times 90^\circ$.

Ukošen za mali \varnothing stezanja.

Fino glodani utor i ozubljenje, **nepolirani**.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Razmak između provrta a	15 mm
za tip glave	160 mm
Visina H	40 mm
Razmak između provrta b	22 mm
Širina B	35 mm

Širina utora D	17 mm
Duljina D (L)	78 mm
za navoj DIN 912	M12
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem