


**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 170****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313725 170
GTIN	4067263151890
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i ozubljenje, **nebrunirano**.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Duljina D (L)	72 mm
Širina utora D	12 mm
za tip glave	170 mm
Razmak između provrta a	15 mm
Širina B	32 mm
za navoj DIN 912	M10

Visina H	40 mm
Razmak između provrta b	20 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem