


**HOLEX****Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 170****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313745 170
GTIN	4067263151333
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

Mekane nasadne čeljusti, dugačka izvedba, ozubljenje 1,5×60°.

**Fino glodani** utor i ozubljenje, **nebrunirano**.

Ukošen za mali Ø stezanja.

**Materijal:**

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

**Odgovara:**

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

**Tehnički opis**

Širina B	31 mm
za navoj DIN 912	M10
Visina H	32 mm
Razmak između provrta a	15 mm
Razmak između provrta b	20 mm

za tip glave	170 mm
Duljina D (L)	82 mm
Širina utora D	12 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem