

Garant
Pločasto glodalo HSS-Co5, bez prevlake, Ø×širina ±0,1×k11: 80X4 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	185005 80X4
GTIN	4045197546586
Razred artikla	11U

Opis
Izvedba:

Pločasto glodalo slično DIN 885-A.

Kombinirano glodalo: Glodala s istim Ø i brojem zubi moguće je spojiti u jedinstvenu cjelinu i time dobiti željenu širinu alata. Zubi uparenih glodala su umreženi u zahvatu jer glodala nemaju zadebljanja rupe prihvatnog dijela.

Osobito su ekonomične dvodijelne garniture. Promjenom smjera rezanja moguće je koristiti obje strane rezne oštrice.

Napomena:

- **Glodalo u garnituri ne pritezati bez distantnog prstena odgovarajuće širine. U suprotnom će se glodala oštetiti.**
- **Odgovarajući distantni prsten, vidi u skupini 30.**

Glodala se izrađuju s vanjskim Ø tolerancije $e \pm 0,1$ mm. U slučaju da se kod primjene dvodijelnog seta očekuje veća točnost, glodala je potrebno brusiti kao cjelinu.

Obrada u puni materijal: f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

Unutarnje hlađenje: ne

Ø prihvata H6 d_1 : 27 mm

Broj zubi Z: 22

Debljina vijenca $b \pm 0,1$: 2,3 mm

Ø vijenca $d_2 -2$: 50 mm

Visina zubi Zh: 15 mm

Mogućnost spajanja s 2 glodala jednake širine A/B: 4 mm

Tehnički opis

Mogućnost spajanja s 2 glodala jednake širine A/B	4 mm
Ukupna širina pri spajanju 2 glodala nejednake širine	8,1 - 8,8 mm
Broj zubi Z	22
Ukupna širina pri spajanju 2 glodala	7,3 - 7,8 mm
Debljina vijenca $b \pm 0,1$	2,3 mm
Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
\varnothing reza D_c	80 mm
\varnothing prihвата H6 d_1	27 mm
Mogućnost spajanja s 2 glodala različite širine A	4 mm
Mogućnost spajanja s 2 glodala različite širine B	5 mm
Širina reza	4 mm
Visina zubi Zh	15 mm
\varnothing vijenca $d_2 -2$	50 mm
Izvedba drške	s rupom
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 885 A
Tip	N
Tolerancija nazivnog \varnothing	$\pm 0,1$
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

