

Garant
Valjkasto glodalo - polugrubo NF, TiN, Ø×širina js16: 40X32 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	182520 40X32
GTIN	4045197096968
Razred artikla	11U

Opis
Izvedba:

Profil s brušenom slobodnom površinom.

Polu-gruborezno glodalo s ravnim profilom zubi.

Napomena:

f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Ø prihvata H7: 16 mm

Broj zubi Z: 6

Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tehnički opis

Ø prihvata H7	16 mm
Ø reza D_c	40 mm
Broj zubi Z	6
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	32 mm

Prevlaka	TiN
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Profil glodanja	NF
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	27 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo