

**Garant****Konveksno glodalo, Weldon drška, tip: 1****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 216825 1      |
| GTIN           | 4062406706418 |
| Razred artikla | 210           |

**Opis****Upotreba:**

Za izradu konveksnih zaobljenja na elementima. Njegov tanak i kompaktan dizajn omogućuje širok raspon primjena i posebno je pogodan za upotrebu u dubokim rupama.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: ne

Glodala s radijusom: unaprijed

Broj oštrica Z: 2

Ø drške D<sub>3</sub>: 20 mm

maksimalan Ø: 22 mm

Duljina izboja L<sub>1</sub>: 35 mm

Ukupna duljina L<sub>ukupno</sub>: 120 mm

minimalni polumjer: 1 mm

**Tehnički opis**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>    | 120 mm               |
| Duljina izboja L <sub>1</sub>         | 35 mm                |
| Vijak za izmjenjivu pločicu           | 219879 1 (TX15; 3Nm) |
| Broj oštrica Z                        | 2                    |
| Unutarnje hlađenje                    | ne                   |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 216841 1 - 2,5       |
| maks. polumjer                        | 2,5 mm               |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| minimalni polumjer     | 1 mm         |
| maksimalan Ø           | 22 mm        |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 20 mm        |
| Glodala s radijusom    | unaprijed    |
| Izvedba drške          | Weldon drška |
| Izmjena alata          | PowerCard    |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm | 211750 3,0  |
| Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX15                | 674248 TX15 |