

Garant**Izmjenjive pločice s radiusom, HB7525, Polumjer r: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216841 4
GTIN	4062406706494
Razred artikla	21A

Opis**Upotreba:**

Univerzalno primjenjiva izmjenjiva rezna pločica, prvenstveno za čelik, visoko legirani čelici i lijev. Optimizirani lomač čestica za nesmetan protok odvojenih čestica.

Napomena:

Upotrebljiv i kod tokarskog noža za izradu zaobljenja br. 294500.

Posmak f_z po zubu: 0,1 - 0,4 mm

Duljina D (L): 15 mm

Širina B: 9,52 mm

Debljina pločica S: 3,18 mm

Odgovarajuće kuglasto glodalo: 216825 2

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,1 - 0,4 mm
Duljina D (L)	15 mm
Debljina pločica S	3,18 mm
Širina B	9,52 mm

Odgovarajuće kuglasto glodalo	216825 2
Vrsta	HB7525

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	390 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		