

Garant**Držac za izmjenjive rezne pločice za izradu zaobljenja, visina drške h: 16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	294500 16
GTIN	4062406706524
Razred artikla	21T

Opis

Izvedba:

S brušenim ležištem i klinovima za pozicioniranje za prihvat izmjenjivih pločica za izradu zaobljenja.

Upotreba:

Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

Odgovara:

Radjusne izmjenjive rezne pločice br. 294510 i 216841.

Napomena:

D_{min} odgovara najmanjem mogućem unutarnjem promjeru komponente radi izbjegavanja kolizija.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
L_4	30 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{min}	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	294510
b	16 mm
Glodala s radijusom	unaprijed
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm

211750 3,0

Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom Torx® profil TX15

675155 TX15