

**Garant****Radialna okretna rezna pločica, HB7525, Polumjer r: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	294510 1,5
GTIN	4062406706562
Razred artikla	21A

**Opis****Upotreba:**

Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

**Odgovara:**

držač br. 294500 i kuglasto glodalo br. 216825.

**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glodala s radijusom	unaprijed
s	3,18 mm
Glavna primjena	UNI
dan	9,52 mm
l	15 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 390 m/min

Vrsta	HB7525
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje