

**Garant**
**Valjkasto glodalo - polugrubo NF, TiN, Ø×širina js16: 63X40 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	182520 63X40
GTIN	4045197096982
Razred artikla	11U

**Opis**
**Izvedba:**

<B>Profil s brušenom slobodnom površinom.</B>

<B>Polu-gruborezno glodalo</B> s ravnim profilom zubi.

**Napomena:**

$f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Ø prihvata H7: 27 mm

Broj zubi Z: 8

Posmak  $f_z$  za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Tehnički opis**

Ø prihvata H7	27 mm
Ø reza $D_c$	63 mm
Broj zubi Z	8
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	40 mm

Prevlaka	TiN
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Profil glodanja	NF
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	27 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo