

**Tračna brusilica GHB15-50, tip: 72450160****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077780 72450160
GTIN	4014586894331
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

Motor od 1500 Watti, podesive drške, zakretni dogradni motor, zamjena trake bez alata, okruglo dubljenje otvora za obradu cijevi i profila.

Dio isporuke:

Tračna brusilica, 1 traka za brušenje zrna 36.

Napomena:

Odgovarajuće trake za brušenje možete pronaći pod br. 558444. Ostale trake dostupne su na upit.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Tračno brusilo
-----------------	----------------