

## Mitutoyo

### Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom, mjesto područje: 50-150mm



#### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 435203 50-150 |
| GTIN           | 4946368854908 |
| Razred artikla | 44A           |

#### Opis

##### Izvedba:

Samocentrirajući uređaj za mjerenje provrta u 3 točke. Držac uređaja i mjerni sat su mat kromirani. Mjerni sat je zaštićen od udarca zahvaljujući plastičnom kućištu. Držac uređaja je toplinski stabiliziran štitnikom za ruke. Zahvaljujući različitim dugim, izmjenjivim mjernim ticalima i međuprstenima mjerni uređaj postavlja se na  $\varnothing$  provrta.

Mjerni klin sa senzornom kuglom od tvrdog metala.

##### Upotreba:

Za kontrolu točnosti promjera, cilindričnosti i kružnosti.

##### Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat br. 432051 vel.10/58 s očitavanjem 1/100 mm.

#### Tehnički opis

|   |             |
|---|-------------|
| Dubina mjerenja                         | 150 mm      |
| Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 $\mu$ m |
| Širina ploče za centriranje             | 38 mm       |
| Broj mjernih klinova                    | 11          |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Mjerno područje | 50 - 150 mm                                    |
| Standard        | Standard proizvođača                           |
| Pakiranje       | stabilna kutija                                |
| Kalibriranje    | C1   |
| Kalibriranje    | C4   |
| Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja<br>mjerna naprava u 2 točke |

## Usluge

|  |             |
|--|-------------|
| KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm       | 023000 10   |
| KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 160 mm         | 023210 160  |
| DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm | 023010 12,5 |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Distantni prsten za unut. Ø 6,3 mm širina prstena 3 mm            | 435230 3     |
| Distantni prsten za unut. Ø 6,3 mm širina prstena 2 mm            | 435230 2     |
| Distantni prsten za unut. Ø 6,3 mm širina prstena 1 mm            | 435230 1     |
| Distantni prsten za unut. Ø 6,3 mm širina prstena 0,5 mm          | 435230 0,5   |
| Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke1 komad tip 35-90 | 439914 35-90 |
| Produžetak (50 mm)  | 435210       |