

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Ukupna duljina L	80 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	8 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Duljina glave L_1	15 mm
Stezna visina L_2	7,5 mm
Kut rezne oštrice κ	140 stupanj
Veličina pločice	5 mm
Ø drške D_s	8 mm
ISO kod držača	A08F SVOCR/L05
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje