

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Kut rezne oštrice $\kappa$	140 stupanj
Duljina glave $L_1$	15 mm
Ukupna duljina $L$	80 mm
ISO kod držača	A08F SVOCR/L05
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Veličina pločice	5 mm
Ø drške $D_s$	8 mm
Stezna visina $L_2$	7,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje