

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ø drške D_s	16 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Kut rezne oštrice κ	140 stupanj
Stezna visina L_2	15 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	22 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A16M SVOCR/L11
Duljina glave L_1	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje