

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	13 mm
Udaljenost vrha od osi	6,5 mm
Kut rezne oštrice κ	140 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Stezna visina L_2	11 mm
ISO kod držača	A12L SVOCR/L07
Duljina glave L_1	24 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Ø drške D_s	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje