

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L ₂	19 mm
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Ø drške D _s	20 mm
Kut rezne oštrice κ	140 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	24 mm
ISO kod držača	A20Q SVOCR/L11
Duljina glave L ₁	40 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje