

**Garant**

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Kut rezne oštrice $\kappa$	140 stupanj
Udaljenost vrha od osi	5,5 mm
Duljina glave $L_1$	22 mm
Ukupna duljina $L$	100 mm
ISO kod držača	A10H SVOCR/L07
Stezna visina $L_2$	9 mm
Ø drške $D_s$	10 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	11 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje