

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	140 mm
Duljina glave L ₁	24 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13 mm
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	6,5 mm
Ø drške D _s	12 mm
ISO kod držača	A12L SVOCR/L07
Stezna visina L ₂	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Kut rezne oštrice κ	140 stupanj
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje