

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Stezna visina L_2	9 mm
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	5,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	11 mm
Duljina glave L_1	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
ISO kod držača	A10H SVOCR/L07
Ø drške D_s	10 mm
Kut rezne oštrice κ	140 stupanj
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje