

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Ø drške $D_s$	20 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	24 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	140 stupanj
Stezna visina $L_2$	19 mm
Ukupna duljina $L$	180 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Duljina glave $L_1$	40 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A20Q SVOCR/L11
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje