

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	A16M SVOCR/L11
Kut rezne oštrice κ	140 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ø drške D _s	16 mm
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Duljina glave L ₁	35 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje