

Garant

Držač za unutarnje tokarenje. čelik, spiralizirani, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Duljina glave L ₁	26 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Ø drške D _s	8 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	8 mm
Stezna visina L ₂	7,5 mm
Kut rezne oštrice κ	140 stupanj
Veličina pločice	5 mm
ISO kod držača	E08F SVOCR/L05
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje