

Garant**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Udaljenost vrha od osi	7,2 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Stezna visina L_2	11 mm
Ø drške D_s	12 mm
Serijski broj	GARANT Master
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Ukupna duljina L	140 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	14 mm
Duljina glave L_1	24,3 mm
ISO kod držača	A12L STFCCR/L11
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje