

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	180 mm
Ø drške D _s	16 mm
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	18 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Udaljenost vrha od osi	9,2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Serija	GARANT Master
ISO kod držača	A16Q STFCL/L11
Duljina glave L ₁	31 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje