

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Kut rezne oštice κ	93 stupanj
Duljina glave L_1	31 mm
Ukupna duljina L	180 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
ISO kod držača	A16Q SVUBR/L11
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	20 mm
Ø drške D_s	16 mm
Serijski naziv	GARANT Master
Stezna visina L_2	15 mm
Veličina pločice	11 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje