

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 261128 25/16  |
| GTIN           | 4062406711085 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|  |                |
|--|----------------|
| Veličina pločice                             | 16 mm          |
| Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$            | 31 mm          |
| Duljina glave $L_1$                          | 40 mm          |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8       |
| Stezna visina $L_2$                          | 23 mm          |
| Ø drške $D_s$                                | 25 mm          |
| Kut rezne oštrice $\kappa$                   | 93 stupanj     |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | VB.. 1604..    |
| Ukupna duljina L                             | 200 mm         |
| Serijski                                     | GARANT Master  |
| ISO kod držača                               | A25R SVUBR/L16 |
| Udaljenost vrha od osi                       | 17 mm          |
| Standard                                     | DIN 8024       |
| Primjena                                     | desno          |
| Unutarnja dubina tokarenja do                | 3xD            |
| Unutarnje hlađenje                           | da             |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Primjena        | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držać za unutarnje tokarenje |