

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A16Q SVUBR/L11
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	20 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Serija	GARANT Master
Duljina glave $L_1$	31 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina $L$	180 mm
Stezna visina $L_2$	15 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje