

Garant**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L ₂	18 mm
Serija	GARANT Master
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	24 mm
ISO kod držača	A20R SVUBR/L11
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Ø drške D _s	20 mm
Duljina glave L ₁	36 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Veličina pločice	11 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje