

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A20R SVUCR/L11
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	24 mm
Serija	GARANT Master
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	18 mm
Ø drške D_s	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L_1	36 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje