

**Garant****Valjkasto gruborezno glodalo HR, TiAlN, Ø×širina js16: 40X32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	182750 40X32
GTIN	4045197097255
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:****Fini rebrasti profil s brušenom slobodnom površinom.****Optimalna geometrija reznih oštrica.****Napomena:** $f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .**Tehnički opis**

Broj zubi Z	8
Ø prihvata H7	16 mm
Ø reza $D_c$	40 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	32 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 5

Standard	DIN 1880 T1
Profil glodanja	HR
Tolerancija nazivnog $\emptyset$	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	27 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	42 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	38 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	33 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	S
CuZn	prikladno	60 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		