

Garant
Pločasto glodalo HSS-Co5, bez prevlake, Ø×širina ±0,1×k11: 63X10 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	185005 63X10
GTIN	4045197546555
Razred artikla	11U

Opis
Izvedba:
Pločasto glodalo slično DIN 885-A.

Kombinirano glodalo: Glodala s istim Ø i brojem zubi moguće je spojiti u jedinstvenu cjelinu i time dobiti željenu širinu alata. Zubi uparenih glodala su umreženi u zahvatu jer glodala nemaju zadebljanja rupe prihvatnog dijela.

Osobito su ekonomične dvodijelne garniture. Promjenom smjera rezanja moguće je koristiti obje strane rezne oštrice.

Napomena:

- **Glodalo u garnituri ne pritezati bez distantnog prstena odgovarajuće širine. U suprotnom će se glodala oštetiti.**
- **Odgovarajući distantni prsten, vidi u skupini 30.**

 Glodala se izrađuju s vanjskim Ø tolerancije $e \pm 0,1$ mm. U slučaju da se kod primjene dvodijelnog seta očekuje veća točnost, glodala je potrebno brusiti kao cjelinu.

 Obrada u puni materijal: f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

Unutarnje hlađenje: ne

 Ø prihvata H6 d_1 : 22 mm

Broj zubi Z: 14

 Debljina vijenca $b \pm 0,1$: 7,2 mm

 Ø vijenca $d_2 -2$: 40 mm

Visina zubi Zh: 11,5 mm

Mogućnost spajanja s 2 glodala jednake širine A/B: 10 mm

Tehnički opis

Ø reza D_c	63 mm
Ø vijenca $d_2 - 2$	40 mm
Mogućnost spajanja s 2 glodala jednake širine A/B	10 mm
Visina zubi Zh	11,5 mm
Debljina vijenca $b \pm 0,1$	7,2 mm
Ukupna širina pri spajanju 2 glodala	18,5 - 19,8 mm
Ø prihvata H6 d_1	22 mm
Širina reza	10 mm
Broj zubi Z	14
Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Izvedba drške	s rupom
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 885 A
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	$\pm 0,1$
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo