


**CCMT 060202, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Razred artikla	22D

**Opis**

CCMT 060202 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HBT020
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	TiCN
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PF
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 330 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	HM
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje