

**CCMT 060202, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 060202 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MF
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Glavna primjena	MF
Vrsta	HBT130
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Lomač odvojenih čestica	MF
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje