

**Garant****Glodalo za trapezne utore oblik D 60°, bez prevlake, Ø js16 DC: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	194120 22
GTIN	4045197109859
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Površina specijalno obrađena.

Oblik D samo za glodanje u puno, ravno ozubljeno.

**Napomena:**

Za glodanje malih vodilica u izradi alata i strojogradnji.

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	8
Posmak $f_z$ u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	10,2 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	22 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina L	67 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	9 mm
Oblik	D
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1833

Tolerancija nazivnog Ø	js16
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	60 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutno glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	22 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		