

Garant**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 12,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434334 12,5
GTIN	4062406720131
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s robusnim aluminijskim kućištem i **vrlo velikim** zaslonom s integriranim LED diodama tolerancije u tri boje. Način štednje i automatsko ponovno uključivanje, **apsolutni sustav**. Min/Maks/Delta, tolerancija, faktor preračunavanja, Auto-Off. Pripremanje mjere (Preset) bilo koje vrijednosti. Promjena smjera brojenja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, podizna ručka br. 434212, zamjensko i posebno ticalo br. 434900; 434910, pakiranje baterija br. 404310.

Tehnički opis

Opskrba energijom	na bateriju
Ø kućišta	59,5 mm

Mjerno područje	0 - 12,5 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Ø stezne drške h6	8 mm
Očitavanje	0,00005 col
Očitavanje	0,001 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Broj sadržanih baterija	1
Snaga mjerenja	0,65 – 0,90 N
Debljina kućišta	32,9 mm
Kalibriranje	C1
Tip baterije	Gumb-baterija
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,003 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal kućišta	aluminij
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------