

**Garant****Digitalni mjerni sat HCT Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434336 25
GTIN	4062406720162
Razred artikla	41C

**Opis****Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s robusnim aluminijskim kućištem i **vrlo velikim** zaslonom s integriranim LED diodama tolerancije u tri boje. Način štednje i automatsko ponovno uključivanje, **apsolutni sustav**. Min/Maks/Delta, tolerancija, faktor preračunavanja, Auto-Off. Pripremanje mjere (Preset) bilo koje vrijednosti. Promjena smjera brojenja.

Izvedba s **Bluetoothom 5.0**. Kompatibilno s opcionalnom **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498948, podizna ručka br. 434212, zamjensko i posebno ticalo br. 434900; 434910, pakiranje baterija br. 404310.

**Tehnički opis**

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Debljina kućišta	32,9 mm
Snaga mjerenja	0,65 – 1,15 N
Očitavanje	0,001 mm
Očitavanje	0,00005 col
Ø kućišta	59,5 mm
Serija	HCT
Ø stezne drške h6	8 mm
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 54
Tip baterije	Gumb-baterija
Mjerno područje	0 - 25 mm
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Windows App
Kalibriranje	C1
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,004 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal kućišta	aluminij
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 /  
0,001 maks. mjerni raspon 30 mm

023000 30

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 /  
0,001 maks. mjerni raspon 100 mm

023010 100

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032